

# Dichiarazione di Prestazione

## DoP n°5 - Pellet Light

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Canale da fumo porcellanato

Con guarnizioni in silicone: EN 1856-2 – T200 – P1 – W – V2 – L80070 – 070

Con guarnizioni in viton: EN 1856-2 – T250 – P1 – W – V2 – L80070 – 0100

Senza Guarnizioni: EN1856-2 – T600 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM

EN1856-2 – T600 – N1 – W – V2 – L80070 – O360

EN1856-2 – T450 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM

EN1856-2 – T450 – N1 – W – V2 – L80070 – O300

### 2. Usi previsti

Canale da fumo per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio al camino.

### 3. Fabbricante

**SAVE S.p.A.** - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italia  
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savfumisteria.it

### 4. Mandatario

Non applicabile

### 5. Sistemi di VVCP

Sistema 2+

### 6a. Norma armonizzata

EN 1856-2:2009

Organismi notificati: **KIWA CERMET Italia Spa**, con numero di identificazione 0476, ha emesso certificato N. **0476-CPR-7509** di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

### 6b. Documento per la valutazione europea

Non applicabile

### 7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	NPD	
Resistenza al fuoco	<b>G375NM</b> senza guarnizioni <b>O70</b> con guarnizioni silicone <b>O100</b> con guarnizioni in viton	
Tenuta ai fumi	<b>P1</b> ( $\leq 0,006 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ con 200 Pa) con guarnizioni <b>N1</b> ( $\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ con 40 Pa) senza guarnizioni	
Coefficiente di rugosità	0.1 mm (dichiarato)	
Resistenza al flusso D. 120 x 1000 D. 120 gomito 90° D. 120 gomito 45°	1,75 dp (Pa) a 6 m/s 8,4 dp (Pa) a 6 m/s 5,4 dp (Pa) a 6 m/s	EN 1856-2:2009
Resistenza termica	NPD	
Shock termico Resistenza fuoco da fuliggine Classe di temperatura	G - Test superato T200 con guarnizioni in silicone T250 con guarnizioni in viton T600 senza guarnizioni	
Resistenza alla flessione	NPD	
Resistenza al vapore e/o ai condensati	W - Test superato	
Resistenza alla corrosione	Classe V2	
Resistenza al gelo/disgelo	NPD	

## 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Vedere “Istruzioni Pellet Light” alla pagina seguente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011,  
sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Chiuppano, 3 Giugno 2020

**Responsabile**  
Vittorio Dalle Carbonare

# Istruzioni

## Pellet Light

### Produttore

#### SAVE S.p.A.

Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italia  
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359  
save@savfumisteria.it

### Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-2:2009

Con guarnizioni in silicone	T200 – P1 – W – V2 – L80070 – 070
Con guarnizioni in viton	T250 – P1 – W – V2 – L80070 – 0100
Senza Guarnizioni	T600 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM
	T600 – N1 – W – V2 – L80070 – O360
	T450 – N1 – W – V2 – L80070 – G375NM
	T450 – N1 – W – V2 – L80070 – O300

### Caratteristiche

- Canale da fumo monoparete prodotto con lamiera di acciaio rivestita internamente ed esternamente con smalto porcellanato. Lo spessore totale (acciaio + smalto) è di 0,7mm.
- Temperatura massima di utilizzo:  
Con guarnizioni in VITON: 250°C – Con guarnizioni in silicone: 200°C – Senza guarnizioni: 600°C
- Adatto per funzionamento in pressione positiva, se installato con le apposite guarnizioni, e a umido (in presenza di condensa) se installati nel modo sotto descritto.

### Istruzioni di montaggio

- I canali SAVE “PELLET LIGHT” sono cilindrici con una bicchieratura ad una estremità che permette il collegamento tra di loro.
- Prima dell'installazione è necessario controllare che sia integro il rivestimento di smalto porcellanato anche della parete interna.
- Prima di installarli, montare la guarnizione inserendola nell'apposita sede posizionata nella bicchieratura con le labbra rivolte verso l'interno del tubo.  
**Attenzione: la tenuta viene garantita solo utilizzando guarnizioni da noi fornite che riportano sulla confezione la nostra etichetta.**
- Funzionamento a umido (cioè in presenza di condensa all'interno del canale). I canali devono essere montati nel modo anticondensa (parte femmina del tubo in alto e imbocco in basso), garantendo nel tratto non verticale una pendenza verso l'alto di almeno 3°.
- Distanza minima da materiali combustibili: vedere DoP n°5.
- Installazione non verticale: fissare ogni pezzo con il relativo collare a muro.
- Prima della messa in funzione si raccomanda di verificare l'idoneo tiraggio dell'intero sistema di evacuazione dei fumi (canale da fumo + camino).
- In ogni caso l'installazione dev'essere eseguita secondo le norme tecniche del Paese.
- Evitare manomissioni, tagli o altre operazioni che possano compromettere la validità delle proprietà dichiarate nella DoP e quindi della marcatura CE.

### Compilazione della placca camino



**save** SAVE S.p.A.  
Leader italiano per lo scarico dei fumi Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY

**CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509**

CLASSIC  PLUS 1,2mm  2mm  PELLET  
 PELLET LIGHT  PLUS LIGHT  PLUS 1,4mm  PELLET FIT

**SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER**

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION EN 1443 \_\_\_\_\_

2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) \_\_\_\_\_

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE/ DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) \_\_\_\_\_

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) \_\_\_\_\_

5. DATA / DATE \_\_\_\_\_

**ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata. ATTENTION: Don't remove or modify the plate.**

- 1 Contrassegnare la linea di prodotto installata
- 2 Inserire la designazione della linea di prodotto come da relativa DoP
- 3 Inserire il diametro in mm
- 4 Inserire la distanza da materiali combustibile espressa come da designazione
- 5 Inserire il nome dell'installatore
- 6 Inserire la data dell'installazione

## **Pulizia**

I canali da fumo vanno periodicamente puliti per poter garantire alla stufa un adeguato tiraggio e di conseguenza un buon funzionamento e per evitare il cosiddetto fuoco di fuliggine: vale a dire l'accensione delle parti incombuste che si sono depositate all'interno. Il fuoco di fuliggine provoca temperature molto alte che possono danneggiare le guarnizioni e quindi pregiudicare la tenuta. L'uso di gomiti ispezionabili permette di effettuare la pulizia senza dover smontare i pezzi: è sufficiente togliere la porta d'ispezione e con un aspirapolvere aspirare la fuliggine depositata all'interno. PERIODICITÀ DELLA PULIZIA: 3 mesi di funzionamento. Nel caso di installazioni di lunghi tratti soprattutto orizzontali è opportuno effettuare pulizie più frequenti.

## **Controllo**

Il controllo del buono stato dei canali e delle guarnizioni va fatto periodicamente assieme alla pulizia. In particolare è necessario controllare le guarnizioni: se non sono perfettamente integre occorre sostituirle. In caso di fuoco di fuliggine è necessario sostituire le guarnizioni e inoltre è opportuno un intervento di controllo del sistema di evacuazione dei fumi da parte di un tecnico specializzato.

## **Modalità di stoccaggio**

Evitare gli urti.